




La resina de fijación **STANDERS**, con base de poliéster, está especialmente recomendada para la fijación de cargas pesadas en paredes tanto macizas como huecas.

Modo de empleo

Colocar el cartucho en una pistola de silicona. Quitar el capuchón y colocar la boquilla mezcladora. Bombear hasta que salga un poco de producto y comprobar que la mezcla es homogénea.



RESINA de FIJACIÓN de POLIÉSTER



Resistencia de carga: 1 Tm
sobre hormigón C20/25 con 2 varillas roscaadas de Ø 10 mm

Multimaterial

Cartucho reutilizable

Color piedra 300 ml

Materiales macizos/varilla roscaada**

Medida del taladro (mm)	Diámetro de la broca recomendada (mm)	Profundidad de taladrado (mm)	Unidades a inyectar
M6	8	70	1
M8	10	80	2
M10	12	90	3
M12	14	110	4

Atención: consultar la tabla de temperaturas

**No cubierto por ETA-11/0508

Materiales huecos

Medida del tamiz (mm)	Diámetro de la broca recomendada (mm)	Profundidad de taladrado (mm)	Unidades a inyectar
12 x 50	12	55	2
16 x 85***	16	90	4
16 x 130	16	135	5
20 x 85	20	90	5

Atención: consultar la tabla de temperaturas

***Cubierto por ETA-11/0508

CE 1488
BATIFIX
13

1488-CPD-0373/W
POLIFIX SF
ETA-11/0508
ETAG 029

Para ladrillo hueco EN 771-1
Categoría de utilización: ref. tamaño M10 con casquillo perforado de ø 16x85 mm.
Elementos de acceso con arreglo a la tabla 2 Anexo 5.07A.11/0508

SOCOTEC
N° CAZ 0849/1

Emissiones en el aire interiores

A+ A B C

Temperatura en °C	Tiempo de manipulación	Tiempo de espera antes de anclar la carga
5°C	21 min	30 min
15°C	8 min	20 min
25°C	3 min	20 min

Antes de someterlo a carga, compruebe que la resina se haya endurecido.

Resistencia máxima con varilla roscaada M10 clase 5.8 y profundidad de anclaje estándar

Materiales macizos

Material	Carga recomendada
Hormigón celular	50 kg
Hormigón C20/25	890 kg

Materiales huecos con tamiz ø16x85mm

Material	Carga recomendada
Bloque hueco	150 kg
Rasillón	50 kg

Reutilización

Almacenamiento: entre 5 y 25 °C.
Tras el primer uso, dejar puesta en el cartucho la boquilla mezcladora. Antes de cada nuevo uso, retirar la boquilla vieja, limpiar la boca del cartucho, y utilizar una nueva boquilla mezcladora.

Precauciones

Contiene peróxido de benzofl. H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319: Provoca irritación ocular grave. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+352: En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+351+338: En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que supongan un riesgo de intoxicación por inhalación, según una escala que va desde A+ (emisiones muy bajas) hasta C (emisiones elevadas).

Leroy Merlin España S.L.U. Avenida de la Vega 2 28108 Alcobendas Madrid (España)

Aki Bricolage España S.L. C/ Fuerteventura 21 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid (España)

Garantía

Garantía: La única responsabilidad de LEROY MERLIN y AKI se limita a la sustitución de este producto, por lo que no serán responsables de ningún fallo debido a su incorrecta instalación, uso abusivo o soportes defectuosos.

Fecha límite de uso: consultar el cartucho.

Fabricado en Inglaterra




Unidades a inyectar

CUSTOMER :
Adeo Services
Anne-Marie SOUSA
Hardware, Gardening & Building
Private Label Project
MOB: +33 (0)6 24 35 88 15 / TEL: +33 (0)3 28 80 91 41
Skype contact : anne.marie.sousa.adeo

N° FILE : 27620_Standers

CUSTOMER CODE
WALL PLUG 2014 -



OK FOR APPROVAL
DRUCKFREIGABE

Date : 01-08-2013 08h30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRINTING
Nb of colours : 4 colour printed

Printing specifications :

RIOU PRODUCTION GRAPHIQUE
ZAC de la Vallée - Rue Pierre et Marie Curie
B.P. 60083
62092 SÉBASTIEN-VALENTY CEDEX
TEL 03 23 07 53 40 - Fax 03 21 07 53 61
contact@riou-numerique.com

CLIENT DEVALIDATION

This event is the witness of the good positioning of text and images, as well as respect for dimensions. It is not representative of the colors (except for cyan/magenta) and should in no way serve as a corrected proof when printing.

Polybag Color Pantone
chemical 102M Yellow 0 0 95 0

WARNING: BY SIGNING THIS DOCUMENT, YOU AGREE YOUR RESPONSIBILITY, A THOROUGH INSPECTION IS ESSENTIAL.