


La resina de fijación **STANDERS**, con base de poliéster, está especialmente recomendada para la fijación de cargas pesadas en paredes macizas como huecas.

**Modo de empleo**

Colocar el cartucho en una pistola de silicona. Quitar el capuchón y colocar la boquilla mezcladora. Bombear hasta que salga un poco de producto y comprobar que la mezcla es homogénea.



**Materiales macizos/varilla rosca\*\***




Unidad de la varilla rosca (mm)	Diámetro de la braca recomendada (mm)	Profundidad de taladrado (mm)	Unidades a inyectar
M6	8	70	1
M8	10	80	2
M10	12	90	3
M12	14	110	4

Atención: consultar la tabla de temperaturas

\*\*No cubierto por ETA-11/0508

**Materiales huecos**



Medida del tarro (mm)	Diámetro de la braca recomendada (mm)	Profundidad de taladrado (mm)	Unidades a inyectar
12 x 50	12	55	2
16 x 85	16	90	4
16 x 130	16	135	5
20 x 85	20	90	5


Atención: consultar la tabla de temperaturas

\*\*\*Cubierto por ETA-11/0508



**STANDERS**

**RESINA de FIJACIÓN de POLIÉSTER**



**Resistencia de carga: 1 Tm**  
sobre hormigón C20/25 con 2 varillas roscaadas de Ø 10 mm

**Multimaterial**  
**Cartucho reutilizable**

Color piedra 165 ml

CE 1488 BÁTIFIX 13

1488-CPD-0373W POLIPIX SF ETA-11/0508 ETAG 029

Emisiones en el aire interior

**A+**

SOCOTEC Nº CAZ 09461

Temperatura en °C	Tiempo de manipulación	Tiempo de espera antes de anclar la carga
5°C	21 min	30 min
15°C	8 min	20 min
25°C	3 min	20 min

Antes de someterlo a carga, compruebe que la resina se haya endurecido.

**Resistencia máxima con varilla roscaada M10 clase 5.8 y profundidad de anclaje estándar**

Materiales macizos

Material	Carga recomendada
Hormigón celular	50 kg
Hormigón C20/25	800 kg

Materiales huecos con tamiz Ø16x85mm

Material	Carga recomendada
Bloque hueco	150 kg
Rasillón	50 kg

**Reutilización**

Almacenamiento: entre 5 y 25 °C. Tras el primer uso, dejar puesta en el cartucho la boquilla mezcladora. Antes de cada nuevo uso, retirar la boquilla vieja, limpiar la boca del cartucho, y utilizar una nueva boquilla mezcladora.

**Precauciones**

Contiene peróxido de benzolilo. H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319: Provoca irritación ocular grave. P266: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/protección/gafas/mascarilla de protección. P302+P352: En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. P303+P361+P531: En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P303: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

**Atención**

\*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que supongan un riesgo de intoxicación por inhalación, según una escala que va desde A+ (emisiones muy bajas) hasta C (emisiones elevadas).

**Garantía**

Garantía: La única responsabilidad de LEROY MERLIN y AKI se limita a la sustitución de este producto, por lo que no serán responsables de ningún fallo debido a su incorrecta instalación, uso abusivo o errores defectuosos.

Fecha límite de uso: consultar el cartucho.

Leroy Merlin España S.L.U. Avenida de la Vega 2 28108 Alcobendas Madrid (España)

Ali Bricolage España S.L. C/ Fuerteventura 21 28703 San Sebastian de los Reyes Madrid (España)




Unidad de prestaciones de POLIPIX SF en piedra: consultar en su tienda.

CUSTOMER:  
Adeo Services  
Anne-Marie SOUSA  
Hardware, Gardening & Building  
Private Label Project  
MOB: +33 (0)6 24 35 88 15 / TEL: +33 (0)3 28 80 91 41  
Skype contact: anne.marie.sousa.adeo

N° FILE:  
**27620\_Standers**

CUSTOMER CODE  
**WALL PLUG 2014-**



OK FOR APPROVAL DRUCKFREIGABE

Date: **01-08-2013** **08h30**

**RIOU PRODUCTION GRAPHIQUE**  
ZAL de 14 Juillet - Rue Pierre et Marie Curie  
S.P. 00063  
83002 SAINTE-BARTHELEMY CEDEX  
Tél: 03 23 07 53 60 - Fax: 03 23 07 53 61  
www.riou-nerumerique.com

CLIENT DE VALIDATION

This event is the witness of the good positioning of text and images, as well as respect for dimensions. It is not representative of the colors (except for chromalin quad) and should in no way serve as a corrected proof when printing.

**WARNING: BY SIGNING THIS DOCUMENT, YOU AGREE YOUR RESPONSIBILITY, A THOROUGH INSPECTION IS ESSENTIAL.**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**PRINTING**  
Nb of colours : 4 colour printed

**Printing specifications :**

	Polybag Color PANTONE	Sticker Quadri Color C M J B
chemical	102M Yellow	0 0 95 0