

201.60mm MAXIMUM PRINT WIDTH  
197.60mm MAXIMUM AREA FOR TEXT AND LOGOS

2mm 2mm

10mm

160.56mm MAXIMUM PRINT HEIGHT  
142.56mm MAXIMUM AREA FOR TEXT AND LOGOS

9mm

CAP POSITION

# LUXENS

**DECO  
INTERIOR  
EXTERIOR**

EAN 8424019658700

EMISSÕES AL AIRE INTERIOR\*  
EMISSIONES PARA O AR INTERIOR\*

A+

A+ A B C

**BRILLANTE  
BRILHANTE  
400 ml e  
±2m<sup>2</sup>**

**GRAN PODER DE CUBRICIÓN  
GRANDE PODER DE COBERTURA**

**ACABADO MUY UNIFORME  
ACABAMENTO MUITO UNIFORME**

**SECADO RÁPIDO  
SECAGEM RÁPIDA**

<p>Secado al tacto Seco ao toque</p> <p><b>+15 min</b></p>	<p>Secado completo Secagem completa</p> <p><b>30 min</b></p>	<p>TEMPERATURA</p> <p><b>10°C a 25°C</b></p>	<p>LIMPIEZA/LIMPEZA</p> <p>acetona</p>	<p>RENDIMIENTO RENDIMENTO</p> <p><b>400 ml ± 2 m<sup>2</sup></b></p>
--	--	--	--	--

- 1
- 2
- 3
- 4 **≈ 2 min.**
- 5 **≈ 25 cm**
- 6

**Pintura para realizar trabajos de bricolaje y decoración en diversos objetos y superficies.**  
**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar limpia, seca y totalmente libre de grasa y óxido. Si fuese necesario, aplicar la imprimación universal Luxens en spray. **APLICACIÓN:** Retirar la anilla de seguridad. Agitar el spray durante 2 minutos antes de utilizarlo. Mantener el spray en posición vertical. Pulverizar en capas finas y cruzadas a una distancia de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante la aplicación. Aplicar una segunda capa en los siguientes 15 minutos a una temperatura de unos 20°C o una vez completamente seca. Utilizar en un lugar seco, ventilado y protegido del viento. Hacer siempre una aplicación de prueba en una zona no visible.

**Tinta para realizar trabalhos de bricolaje e decoração em diversos objetos e superficies.**  
**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar limpa, seca e totalmente livre de gordura e oxidação. Se necessário, aplicar um primário universal Luxens em spray. **APLICAÇÃO:** Retirar a anilha de segurança. Agitar durante 2 minutos antes da utilização. Manter o spray em posição vertical. Pulverizar em camadas finas e cruzadas a uma distância de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante a aplicação. Aplicar uma segunda demão nos 15 minutos seguintes a uma temperatura de cerca de 20°C ou uma vez completamente seca. Utilizar em lugar seco, ventilado e protegido do vento. Aplicar sempre numa zona não visível para teste.

Contiene : Acetona ; hidrocarburos, aromáticos, C9.

**Peligro**

Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Evitar respirar vapor o niebla pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos : guantes : caucho natural (látex) o caucho nitrílico, gafas de seguridad con protección lateral. No dispersar en el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene gas a presión : Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. — No fumar. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar y no exponer a una temperatura superior a 50 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contém : acetona ; hidrocarbonetos, aromáticos, C9.

**Perigo**

Aerosol extremamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Evitar respirar o vapor ou o spray. Usar luvas de proteção e proteção ocular : luvas : borracha natural (látex) ou borracha nitrílica, óculos de segurança com proteções laterais. Evitar a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS : Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista : Consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Recipiente sob pressão : pode rebentar por aquecimento. Manter afastado do calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Proibido fumar. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Conservar fora do alcance das crianças. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Leroy Merlin España SLU Avenida de la Vega Nº 2  
28108 Alcobendas - Madrid - España  
TELF 91 749 6000  
AMI Bricolaje España - C/ Fuerteventura, 21 - 28703  
S. Sebastian de los Reyes - Madrid - España.  
Tel 91 644 7900  
BCM-BRICOLAGE, S.A.  
Avenida. Dos Cavaleiros, n.º 70 - 2794 - 059 Carnaxide -  
Portugal. - Nº de contribuinte : 506848558  
Tel (+351) 21 41 66 700  
Made in U.K. 7860

CROWN's preferred barcode position  
is adjacent to the seam on left or  
right side of design

**ÉVOLUTION**

12, rue des sablières  
(z.I.) Tournai ouest II  
B-7503 Froyennes

**Eric Lacroix**  
Tel. +32 (0)69 250 584  
eric.lacroix@evolution.com.eu

**File number :** 2013000\_01  
**File name :** CR03-400\_ES\_PT  
**Customer :** ADEO Services  
**Die-cut :** 65x157 GS Litho 400ml Template  
**Gencod :** 000000000000

**Date version :**

6

14/09/05

**Printing color**

	Cyan		Magenta		PMS 485
	Yellow		Black		-

**Diecut color**

	Purple
--	--------

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

0 mm                      50 mm                      100 mm