

201.60mm MAXIMUM PRINT WIDTH

197.60mm MAXIMUM AREA FOR TEXT AND LOGOS

2mm

# LUXENS

## DECO INTERIOR EXTERIOR

EAN 8424019658564

EMISIONES AL AIRE INTERIOR\*  
EMISSÕES PARA O AR INTERIOR\*

A+

A+ A B C

SATINADO  
ACETINADO  
400 ml e  
±2m<sup>2</sup>

GRAN PODER DE CUBRICIÓN  
GRANDE PODER DE COBERTURA

ACABADO MUY UNIFORME  
ACABAMENTO MUITO UNIFORME

SECADO RÁPIDO  
SECAGEM RÁPIDA

<p>Secado al tacto Seco ao toque</p> <p>±15 min</p>	<p>Secado completo Secagem completa</p> <p>30 min</p>	<p>TEMPERATURA</p> <p>10°C a 25°C</p>	<p>LIMPIEZA/LIMPEZA</p> <p>acetona</p>	<p>RENDIMIENTO RENDIMENTO</p> <p>400 ml ±2 m<sup>2</sup></p>
---	---	---	--	--

- 1
- 2
- 3
- 4 = 2 min.
- 5
- 6

**Pintura para realizar trabajos de bricolaje y decoración en diversos objetos y superficies.**  
**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar limpia, seca y totalmente libre de grasa y óxido. Si fuese necesario, aplicar la imprimación universal Luxens en spray. **APLICACIÓN:** Retirar la anilla de seguridad. Agitar el spray durante 2 minutos antes de utilizarlo. Mantener el spray en posición vertical. Pulverizar en capas finas y cruzadas a una distancia de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante la aplicación. Aplicar una segunda capa en los siguientes 15 minutos a una temperatura de unos 20°C o una vez completamente seca. Utilizar en un lugar seco, ventilado y protegido del viento. Hacer siempre una aplicación de prueba en una zona no visible.

**Tinta para realizar trabalhos de bricolagem e decoração em diversos objetos e superficies.**  
**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar limpa, seca e totalmente livre de gordura e oxidação. Se necessário, aplicar um primário universal Luxens em spray. **APLICAÇÃO:** Retirar a anilha de segurança. Agitar durante 2 minutos antes da utilização. Manter o spray em posição vertical. Pulverizar em camadas finas e cruzadas a uma distância de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante a aplicação. Aplicar uma segunda demão nos 15 minutos seguintes a uma temperatura de cerca de 20°C ou uma vez completamente seca. Utilizar em lugar seco, ventilado e protegido do vento. Aplicar sempre numa zona não visível para teste.

Contiene: Acetona; hidrocarburos, aromáticos, C9.

**Peligro**  
Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Evitar respirar vapor o niebla pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos: guantes: caucho natural (látex) o caucho nitrílico, gafas de seguridad con protección lateral. No dispersar en el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. — No fumar. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar y no exponer a una temperatura superior a 50 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
Contém: acetona; hidrocarbonetos, aromáticos, C9.

**Perigo**  
Aerosol extremamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Evitar respirar o vapor ou o spray. Usar luvas de proteção e proteção ocular: luvas: borracha natural (látex) ou borracha nitrilica, óculos de segurança com proteções laterais. Evitar a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Recipiente sob pressão: pode rebentar por aquecimento. Manter afastado do calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Proibido fumar. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Conservar fora do alcance das crianças. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Leroy Merlin España SLU Avenida de la Vega Nº 2  
28108 Alcobendas - Madrid - España  
TEL 91 749 6000  
AMI Bricolaje España - C/ Fuerteventura, 21 - 28703  
S. Sebastian de los Reyes - Madrid - España.  
Tel 91 644 7900  
BCM-BRICOLAGE, S.A.  
Avenida. Dos Cavaleiros, n.º 70 - 2794 - 059 Carnaxide -  
Portugal. - Nº de contribuinte: 506848558  
Tel (+351) 21 41 66 700  
Made in U.K. T881

2mm

CAP POSITION

10mm

160.56mm MAXIMUM PRINT HEIGHT

142.56mm MAXIMUM AREA FOR TEXT AND LOGOS

9mm

CROWN's preferred barcode position  
is adjacent to the seam on left or  
right side of design

12, rue des sablières  
(z.I.) Tournai ouest II  
B-7503 Froyennes

**Eric Lacroix**  
Tel. +32 (0)69 250 584  
eric.lacroix@evolution.com.eu

**File number :** 2013000\_01  
**File name :** CR02-400\_ES\_PT  
**Customer :** ADEO Services  
**Die-cut :** 65x157 GS Litho 400ml Template  
**Gencod :** 000000000000

**Date version :** 5  
14/09/04

**Printing color**

Cyan	Magenta	PMS 368
Yellow	Black	-

**Diecut color**

Purple
--------

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

0 mm
50 mm
100 mm